

Garant**Sinchroninis laikiklis, ER įspraustinėms: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338180 25
GTIN	4062406103712
Produktų klasė	31P

Aprašymas**Modelis:**

- Sriegimas ir sriegių formavimas naudojant stakles su sinchroniniu sukliu.
- Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
- Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploatavimo laikas.
- Cangių laikikliams ir aktyviems įrankiams pagal ISO 15488 (DIN 6499).
- Tinka kairiniam ir dešininiam sriegiams.

Detalus aprašymas:

- Sriegimas ir sriegių formavimas naudojant stakles su sinchroniniu sukliu.
- Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
- Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploatavimo laikas.
- Cangių laikikliams ir aktyviems įrankiams pagal ISO 15488 (DIN 6499).
- Tinka kairiniam ir dešininiam sriegiams.

Tinka:

ER įspraustinė.

Techninis aprašymas

Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Produkto rūšis	Spyruokliuojančių įvorių laikiklis

