

HOLEX**ER cangė, ER 16, Nominalus užveržimo Ø d: 5/64mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308920 5/64 |
| GTIN | 4062406103750 |
| Produktų klasė | 32Z |

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos. poliruotos.

Pastaba:

Užspaudimo cangės ER16, ER25 ir ER32 su sandarinimu, el. parduotuvėje galima užsakyti ir colinius dydžius.

Užspaudžiamo Ø ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: Ø 10 – 9 mm, išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Laikiklis | ER 16 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm |
| Tipas | 426 E |
| Išorinis Ø D | 17 mm |
| Bendras ilgis L | 27,5 mm |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |

