

**ER cangė, ER 16, Nominalus užveržimo Ø d: 5/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308920 5/16
GTIN	4062406103927
Produktų klasė	32Z

**Aprašymas****Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos. poliruotos.

**Pastaba:**

Užspaudimo cangės ER16, ER25 ir ER32 su sandarinimu, el. parduotuvėje galima užsakyti ir colinius dydžius.

**Užspaudžiamo Ø ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: Ø 10 – 9 mm, išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).**

**Techninis aprašymas**

Laikiklis	ER 16
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	426 E
Išorinis Ø D	17 mm
Bendras ilgis L	27,5 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė

