

## Plokštieji magnetai su sriegiu, rinkinyje 2 vnt., Neodimis, Ø: 66mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 085926 66     |
| GTIN             | 5012095608417 |
| Produktų klasė   | 08Q           |

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 – 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
- Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
- Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
- Magneto šerdis iš neodimio.

#### Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

### Techninis aprašymas

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Aukštis su sriegiu          | 23,5 mm            |
| Paviršiaus medžiaga         | gumuotas           |
| Nominalioji sukibimo jėga   | 180 N              |
| Aukštis                     | 8,5 mm             |
| Ø                           | 66 mm              |
| Sriegis                     | M8 mm              |
| Magnetinės šerdies medžiaga | Neodimis           |
| Produkto rūšis              | Plokščias magnetas |

