

**Garant****Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 25/1,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273750 25/1,5
GTIN	4045197720030
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

**Techninis aprašymas**

Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Galvutės ilgis $L_1$	29 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	4,5 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	26,5 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Koto plotis p	25 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 6	279815 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600