

HOLEX**Traukiančio tipo cangė, apvali, DIN 6341, 355 E, Tvirtinimo kiaurymės Ø: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329705 7
GTIN	4062406104559
Produktų klasė	32B

Aprašymas**Modelis:**

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Atraminis sriegis

Standartas:

DIN 6341

Tikslumas:

Bendraašiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	123 mm
K	28 mm
Kampas α	17,5 laipsniai
F	20 mm
Atraminis sriegis G	S20x2 mm
Norma	DIN 6341
Tipas	355 E
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė

