

**HOLEX****ER cangė sriegikliui, ER11, Nominalus užveržimo Ø d: 2,5mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309399 2,5    |
| GTIN             | 4062406104429 |
| Produktų klasė   | 32Z           |

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.  
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 70 bar!).

**Tinka:**

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

**Pastaba:**

**HOLEX® ER cangės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.** Be sandarinimo.

**Techninis aprašymas**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Laikiklis                   | ER11              |
| Norma                       | ISO 15488-A       |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 10 µm           |
| Tipas                       | 4031 E            |
| Išorinis Ø D                | 11,3 mm           |
| Bendras ilgis L             | 18 mm             |
| Produkto rūšis              | Spyruoklinė įvorė |

