

**HOLEX****ER cangė sriegikliui, ER11, Nominalus užveržimo Ø d: 4,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309399 4,5
GTIN	4062406104467
Produktų klasė	32Z

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.  
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 70 bar!).

**Tinka:**

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

**Pastaba:**

**HOLEX® ER cangės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.** su tarpine.

**Techninis aprašymas**

Laikiklis	ER11
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 10 µm
Tipas	4031 E
Išorinis Ø D	11,3 mm
Bendras ilgis L	18 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė

