

HOLEX**ER cangė sriegikliui, ER11, Nominalus užveržimo Ø d: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309399 4
GTIN	4062406104450
Produktų klasė	32Z

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 70 bar!).

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

HOLEX[®] ER cangės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais. su tarpine.

Techninis aprašymas

Laikiklis	ER11
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 10 µm
Tipas	4031 E
Išorinis Ø D	11,3 mm
Bendras ilgis L	18 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė

