

**HOLEX****Traukiančio tipo cangė, apvali, DIN 6341, 355 E, Tvirtinimo kiaurymės Ø: 4mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329705 4      |
| GTIN             | 4062406104528 |
| Produktų klasė   | 32B           |

**Aprašymas****Modelis:**

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Atraminis sriegis

**Standartas:**

**DIN 6341**

**Tikslumas:**

**Bendraaiškumo tolerancijos ribos:** D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

**Pastaba:**

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

**Techninis aprašymas**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| K                   | 28 mm             |
| Bendras ilgis L     | 123 mm            |
| F                   | 20 mm             |
| Kampas $\alpha$     | 17,5 laipsniai    |
| Atraminis sriegis G | S20x2 mm          |
| Norma               | DIN 6341          |
| Tipas               | 355 E             |
| Produkto rūšis      | Spyruoklinė įvorė |

