

HOLEX**Traukiančio tipo cangė, apvali, DIN 6341, 355 E, Tvirtinimo kiaurymės Ø: 6mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329705 6 |
| GTIN | 4062406104542 |
| Produktų klasė | 32B |

Aprašymas**Modelis:**

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Atraminis sriegis

Standartas:

DIN 6341

Tikslumas:

Bendraašiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|-------------------|
| Bendras ilgis L | 123 mm |
| K | 28 mm |
| Kampas α | 17,5 laipsniai |
| F | 20 mm |
| Atraminis sriegis G | S20x2 mm |
| Norma | DIN 6341 |
| Tipas | 355 E |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |

