

HOLEX
Traukiančio tipo cangė, apvali, DIN 6341, 355 E, Tvirtinimo kiaurymės Ø: 17mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	329705 17
GTIN	4062406104658
Produktų klasė	32B

Aprašymas
Modelis:

Cangės, **apvalaus profilio**, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.

Atraminis sriegis

Standartas:

DIN 6341

Tikslumas:

Bendraašiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	123 mm
F	20 mm
Kampas α	17,5 laipsniai
K	28 mm
Atraminis sriegis G	S20×2 mm
Norma	DIN 6341
Tipas	355 E

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė