

**HOLEX**

## Traukiančio tipo cangė, apvali, DIN 6341, 355 E, Tvirtinimo kiaurymės Ø: 18mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	329705 18
GTIN	4062406104665
Produktų klasė	32B

### Aprašymas

#### Modelis:

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Atraminis sriegis

#### Standartas:

**DIN 6341**

#### Tikslumas:

**Bendraašiškumo tolerancijos ribos:** D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

#### Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

### Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	18 mm
F	20 mm
K	28 mm
Bendras ilgis L	123 mm
Kampas α	17,5 laipsniai
Atraminis sriegis G	S20×2 mm
Norma	DIN 6341

Tipas	355 E
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė