



## Traukiančio tipo cangė, apvali, DIN 6341, 386 E, Tvirtinimo kiaurymės Ø: 4mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329755 4      |
| GTIN             | 4062406104689 |
| Produktų klasė   | 32B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Cangės, **apvalaus profilio**, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.

Trapecinis sriegis

#### Standartas:

**DIN 6341**

#### Tikslumas:

**Bendraašiškumo tolerancijos ribos:** D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

#### Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

### Techninis aprašymas

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Trapecinis sriegis G | Tr32×1,5 mm  |
| K                    | 45 mm        |
| Bendras ilgis L      | 115 mm       |
| F                    | 32 mm        |
| Kampas α             | 20 laipsniai |
| Norma                | DIN 6341     |
| Tipas                | 386 E        |

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė