

**HOLEX****Traukiančio tipo cangė, apvali, DIN 6341, 386 E, Tvirtinimo kiaurymės Ø: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329755 6
GTIN	4062406104702
Produktų klasė	32B

**Aprašymas****Modelis:**

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Trapecinis sriegis

**Standartas:**

**DIN 6341**

**Tikslumas:**

**Bendraaiškumo tolerancijos ribos:** D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

**Pastaba:**

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

**Techninis aprašymas**

K	45 mm
Trapecinis sriegis G	Tr32×1,5 mm
F	32 mm
Kampas α	20 laipsniai
Bendras ilgis L	115 mm
Norma	DIN 6341
Tipas	386 E

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė