



## Traukiančio tipo cangė, apvali, DIN 6341, 386 E, Tvirtinimo kiaurymės Ø: 24mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	329755 24
GTIN	4062406104887
Produktų klasė	32B

### Aprašymas

#### Modelis:

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Trapecinis sriegis

#### Standartas:

**DIN 6341**

#### Tikslumas:

**Bendraaiškumo tolerancijos ribos:** D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

#### Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

### Techninis aprašymas

Trapecinis sriegis G	Tr32×1,5 mm
F	32 mm
Kampas α	20 laipsniai
Bendras ilgis L	115 mm
K	45 mm
Norma	DIN 6341

Tipas	386 E
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė