

HOLEX

Traukiančio tipo cangė, apvali, DIN 6341, 386 E, Tvirtinimo kiaurymės Ø: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	329755 25
GTIN	4062406104894
Produktų klasė	32B

Aprašymas

Modelis:

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Trapecinis sriegis

Standartas:

DIN 6341

Tikslumas:

Bendraaiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

Techninis aprašymas

F	32 mm
Trapecinis sriegis G	Tr32×1,5 mm
Bendras ilgis L	115 mm
K	45 mm
Kampas α	20 laipsniai
Norma	DIN 6341

Tipas	386 E
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė