

**HOLEX****Kompaktiškas diskas D × T × H (mm), 125×6×22, Grūdėtumo palyginimas: 280**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	566996 280
GTIN	4045197719997
Produktų klasė	52M

## Aprašymas

### Modelis:

Kompaktiniai diskai iš presuotos pluoštinės medžiagos šaltam šlifavimui.

### Paskirtis:

Skirtas **nuimti, valyti ir poliruoti** suvirinimo siūles, taškus ir sunkiai prieinamas vietas kampiniais šlifuokliais (Ø 125 mm) arba šlifuokliais kampinėms suvirinimo siūlėms (Ø 150 mm).

Šlifuokliams be papildomų priedų.

### Pastaba:

Kompaktiškus neaustinės medžiagos diskus paviršiams šlifuoti rasite Nr. 566991. Užvartų nuėmimo ir glotniojo apdirbimo diskus šlifavimo staklėms rasite Nr. 568725, Nr. 568731 ir Nr. 568741.

## Techninis aprašymas

Kietumo laipsnis	minkštas
Modelis	3S fine
Smulkumo laipsnis	glotnus
Grūdėtumo palyginimas	280

Disko Ø D	125 mm
Kiaurymės Ø H	22 mm
Disko plotis T	6 mm
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	125×6×22
maksimalus apskritiminis greitis	60 m/s
maksimalus sūkių skaičius	10000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Kompaktiškas diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		