

Plokštieji magnetai su sriegiu, rinkinyje 2 vnt., Neodimis, Ø: 43mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085927 43
GTIN	5012095608400
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 – 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
- Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
- Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
- Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

Aukštis	6 mm
Nominalioji sukibimo jėga	85 N
Sriegis	M4 mm
Sriegio įvorė	taip
Paviršiaus medžiaga	gumuotas
Aukštis su sriegiu	10,5 mm
Ø	43 mm

Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M4	085921 M4
--	-----------