

## Plokščiasis magnetas su kiauryme, Neodimis, Ø: 25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085932 25
GTIN	5012095608493
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 iki 6-gubai stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

#### Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

### Techninis aprašymas

maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C
Nominalioji sukibimo jėga	160 N
Ø	25 mm
Kiaurymės Ø	4,5 mm
Aukštis	7 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

