

Garant

Įspraustinė skirta grąžto tvirtinimui Forma ADB, SK 40, Kotui, kurio Ø D1: 25mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301285 25
GTIN	4062406104955
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
- Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies Ø standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
- Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
- Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifluotas 3 µm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Tinka:

Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindrinio kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, atsarginiai varžtai Nr. 309907, 309908.

Techninis aprašymas

kotui, kurio Ø D ₁	25 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm

Išorinis Ø D	45 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas

Priedai

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Raktas ER mini veržlei Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309740 25
ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309700 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 200 Nm	656050 200
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309700 25
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309680 25
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40
Užveržimo galvutė dinamometriniam raktui ER mini veržlėms Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309745 25
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308660 40

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40