

**Garant**

**Įspraustinė skirta grąžto tvirtinimui Forma ADB, SK 50, Kotui, kurio Ø D1: 20mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301287 20
GTIN	4062406104986
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
- Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies Ø standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
- Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
- Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifluotas 3 µm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

**Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**

WSP grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Įrankio tvirtinimo laikiklis

Šlifluotas kontaktinis paviršius

Forma ADB

**Paskirtis:**

**Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.**

**Tinka:**

Visiems grąžtams su keičiamomis plokštelėmis ir cilindrinio kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, atsarginiai varžtai Nr. 309907, 309908.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Išorinis Ø D	40 mm
kotui, kurio Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas

## Priedai

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 200 Nm	656050 200
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
	308660 50

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiam laikikliams 50

308830 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiam laikikliams 50

308820 50

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308600 50

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308640 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50