

**Garant**

**Įspraustinė skirta grąžto tvirtinimui Forma ADB, SK 40, Kotui, kurio Ø D1: 32mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301285 32
GTIN	4062406104962
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
- Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies Ø standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
- Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
- Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifluotas 3 µm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

**Paskirtis:**

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

**Tinka:**

Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindrinio kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, atsarginiai varžtai Nr. 309907, 309908.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	75 mm
Išorinis Ø D	52 mm

kotui, kurio $\varnothing D_1$	32 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terškėle Maksimalus sukimo momentas 200 Nm	656050 200
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
	308700 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

308640 40

ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms  
įspraustinėms 40

309700 40

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40

309680 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32

309680 32

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

308660 40

ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms  
įspraustinėms 32

309700 32

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv.  
DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

308620 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

---