


Garant**SEET 1204 AFTN, HB7635, Tipas: INOX**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 214243 INOX |
| GTIN | 4062406104481 |
| Produktų klasė | 21A |

Aprašymas

Pastaba:Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------------------|
| Tipas | INOX |
| Pastūma f_z per dantį | 0,19 mm |
| Plokštelės storis E | 4,76 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SEET 1204 AFTN |
| Kietlydinys | HB7635 |
| Ašmenys | HM |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 215 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 205 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 200 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 90 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 80 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 40 m/min | S |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |