

Garant

Įspraustinė skirta grąžto tvirtinimui Forma ADB, SK 40, Kotui, kurio Ø D1: 40mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301285 40
GTIN	4062406104979
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
- Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies Ø standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
- Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
- Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifluotas 3 µm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Tinka:

Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindrinio kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, atsarginiai varžtai Nr. 309907, 309908.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	60 mm
kotui, kurio Ø D ₁	40 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	115 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas

Priedai

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
	308740 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 200 Nm

656050 200

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308640 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įspraustinėms 40

309700 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308765 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40