

Plokštieji magnetai su sriegiu, rinkinyje 2 vnt., Neodimis, Ø: 43mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085926 43
GTIN	5012095608394
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 – 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
- Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
- Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
- Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

Techninis aprašymas

Sriegis	M6 mm
Ø	43 mm
Paviršiaus medžiaga	gumuotas
Nominalioji sukibimo jėga	85 N
Aukštis su sriegiu	21 mm
Aukštis	6 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

