

Plokštieji magnetai su sriegiu, rinkinyje 2 vnt., Neodimis, Ø: 66mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085927 66
GTIN	5012095608424
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 – 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
- Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
- Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
- Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

Ø	66 mm
Aukštis su sriegiu	15 mm
Paviršiaus medžiaga	gumuotas
Sriegio įvorė	taip
Aukštis	8,5 mm
Sriegis	M5 mm
Nominalioji sukibimo jėga	180 N

Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M5	085921 M5
--	-----------