

Plokštieji magnetai su sriegiu, rinkinyje 2 vnt., Neodimis, Ø: 22mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085926 22
GTIN	5012095608370
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 – 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
- Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
- Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
- Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

Techninis aprašymas

Aukštis	6 mm
Nominalioji sukibimo jėga	50 N
Sriegis	M4 mm
Aukštis su sriegiu	12,5 mm
Paviršiaus medžiaga	gumuotas
Ø	22 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

