

**Garant**
**Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 16/1,5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273757 16/1,5
GTIN	4045197720177
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliumi keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

**Pastaba:**

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656–273670.

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	1,5 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	16 mm
Galvutės ilgis $L_1$	30 mm
Varžtas	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$	10,5 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto plotis p	16 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 4	279815 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500