

**Ištekinimo laikiklių ruošiniai Forma A, BT 40, A matmuo: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302889 250
GTIN	4062406105044
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Ruošinys specialiam įrankiui su tiksliai nušlifuoju ir užgrūdintu BT tvirtinimo kūgiu. Ruošinio kotas negrūdintas.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	250 mm
Išorinis Ø D	63 mm
Užspaudimo Ø D ₁	63 mm
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	A
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklių ruošiniai

Priedai

Užtraukimo važtas 60° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40