

**Ištekinimo laikiklių ruošiniai Forma A, BT 50, A matmuo: 315mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302891 315
GTIN	4062406105051
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Ruošinys specialiam įrankiui su tiksliai nušlifuoju ir užgrūdintu BT tvirtinimo kūgiu. Ruošinio kotas negrūdintas.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	97 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	315 mm
Užspaudimo Ø D ₁	97 mm
Laikiklis	BT 50
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	A
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklių ruošiniai

Priedai

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50