

**Ruošinys spec. įrankiui, HSK-A 100, A matmuo: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307027 250
GTIN	4062406105075
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

- Ruošinys spec. įrankiui su tiksliai nušlifuotu HSK tvirtinimo kūgiu.
- Ruošinio kotas negrūdintas, kad būtų galima lengviau apdirbti.

Paskirtis:

Specialių įrankių gamybai.

Apdirbama medžiaga:

16MnCr5.

Priedai pasirinktinai:

Aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	97 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	250 mm
Užspaudimo Ø D ₁	97 mm
Laikiklis	HSK-A 100
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklių ruošiniai

