

HOLEX**Ruošinys spec. įrankiui, HSK-A 63, A matmuo: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307025 160
GTIN	4062406105068
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

- Ruošinys spec. įrankiui su tiksliai nušlifuotu HSK tvirtinimo kūgiu.
- Ruošinio kotas negrūdintas, kad būtų galima lengviau apdirbti.

Paskirtis:

Specialių įrankių gamybai.

Apdirbama medžiaga:

16MnCr5.

Priedai pasirinktinai:

Aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Išorinis Ø D	63 mm
Užspaudimo Ø D ₁	63 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklių ruošiniai

Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 63

309880 63