

**Garant****Įspraustinė grąžto tvirtinimui Forma ADB, BT 40, Kotui, kurio Ø D1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303128 25
GTIN	4062406105167
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Visi kotai tiksliai nušlifuoti.
- Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
- Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies Ø standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
- Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
- Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifuotas 3 µm.

**Paskirtis:****Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.****Tinka:**

Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindrinio kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Atsarginiai varžtai Nr. 309907; 309908.

**Techninis aprašymas**

kotui, kurio Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	76 mm
Išorinis Ø D	45 mm
Laikiklis	BT 40

Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40