

Garant**Įspraustinė grąžto tvirtinimui, HSK-A 100, Kotui, kurio Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307007 20
GTIN	4062406105273
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu. **Užveržimo metu grąžto korpuso atraminė dalis standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių. Be to, galinio paviršiaus Ø, palyginus su standartiniais, yra didesnis.**

Paskirtis:

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Tinka:

Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindrinio kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, atsarginiai varžtai Nr. 309907 ir 309908.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	40 mm
kotui, kurio Ø D ₁	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Laikiklis	HSK-A 100
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893

Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas

Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 100	309880 100
---	------------