

**Garant**
**Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 16/1,5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273756 16/1,5
GTIN	4045197720139
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

**Pastaba:**

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o  $t_{\text{maks}}$  (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	1,5 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	16 mm
Galvutės ilgis $L_1$	29 mm
Įpjovos gylis $t_{\text{maks}}$	7,5 mm
Varžtas	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Bendras ilgis L	100 mm
Koto plotis p	16 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

---

**Priedai**

Fiksavimo varžtas Tipas 4

279815 4

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500