

Garant**Įspraustinė grąžto tvirtinimui Forma ADB, BT 50, Kotui, kurio $\varnothing D_1$: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303129 25
GTIN	4062406105204
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Visi kotai tiksliai nušlifuoti.
- Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
- Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies \varnothing standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
- Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
- Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifuotas 3 μm .

Paskirtis:

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Tinka:

Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindrinio kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Atsarginiai varžtai Nr. 309907; 309908.

Techninis aprašymas

Išorinis $\varnothing D$	45 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
kotui, kurio $\varnothing D_1$	25 mm
Laikiklis	BT 50

Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas

Priedai

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50