

Garant**Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu, SK 40, Sriegis M × ilgis L1: M10X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301303 M10X50
GTIN	4062406105389
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Kūgio formos.

Paskirtis:

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	50 mm
L ₂	5 mm
Išorinis Ø D	23 mm
Sriegis M	M10×50
Kiaurymės Ø D ₁ tolerancija IT6	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	69 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Priedai

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
	308806 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT
kūgiu 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms
įspraustinėms 40

309700 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv.
DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus
sukimo momentas 200 Nm

656050 200

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308600 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308640 40