

**Garant****Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu, SK 50, Sriegis M × ilgis L1: M8X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301304 M8X50
GTIN	4062406105549
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Kūgio formos.

**Paskirtis:**

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

L <sub>2</sub>	5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	69 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	50 mm
Išorinis Ø D	23 mm
Sriegis M	M8×50
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Kiaurymės Ø D <sub>1</sub> tolerancija IT6	8,5 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

## Priedai

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 200 Nm	656050 200
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
	308830 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamslISO 7388 Tinka  
kūginiams laikikliams 50

Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 50

308640 50

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 50

308660 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50