

**Garant****Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu, SK 50, Sriegis M × ilgis L1: M16X50****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 301304 M16X50 |
| GTIN             | 4062406105617 |
| Produktų klasė   | 31A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Kūgio formos.

**Paskirtis:**

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

|  |            |
|--|------------|
| Ø D <sub>2</sub>                           | 29 mm      |
| Kiaurymės Ø D <sub>1</sub> tolerancija IT6 | 17 mm      |
| Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>           | 50 mm      |
| L <sub>2</sub>                             | 5 mm       |
| Išorinis Ø D                               | 34 mm      |
| Sriegis M                                  | M16×50     |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo            | 69 mm      |
| Laikiklis                                  | SK 50      |
| Laikiklio norma                            | ISO 7388-1 |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Forma                                    | ADB                                  |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>   |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤ 3 μm                               |
| Pjovimo technika                         | HSC                                  |
| Produkto rūšis                           | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |

## Priedai

|  |            |
|--|------------|
| Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                               | 308660 50  |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50           | 308615 50  |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                      | 308610 50  |
| Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                                | 308600 50  |
| Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                           | 308765 50  |
| Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                                | 308640 50  |
| Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308720 50  |
| Dinamometrinis raktassu perjungiamo terškile Maksimalus sukimo momentas 200 Nm                         | 656050 200 |
| Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                           | 308760 50  |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50     | 308820 50  |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                      | 308650 50  |
| Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                           | 308790 50  |
|  | 308620 50  |

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiam laikikliams 50

308830 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50