

**Garant****Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu, BT 40, Sriegis M × darbinės dalies ilgis L1: M10X100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303139 M10X100
GTIN	4062406105723
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Visi kantai tiksliai nušlifuoti.

**Paskirtis:**

Įsukamų frezavimo galvutėms tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802.

Pjovimo technika: HSC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 127 mm

Kiaurymės Ø D<sub>1</sub> tolerancija IT6: 10,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Išorinis Ø D: 32 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 100 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Techninis aprašymas**

Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	100 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Sriegis M	M10×100
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	127 mm
Išorinis Ø D	32 mm

Kiaurymės $\varnothing D_1$ tolerancija IT6	10,5 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

## Priedai

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308805 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308804 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308803 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308780 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40