

Garant
Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu, BT 40, Sriegis M × darbinės dalies ilgis L1: M8X75

Užsakymo data

Užsakymo numeris	303139 M8X75
GTIN	4062406105693
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Visi kantai tiksliai nušlifuoti.

Paskirtis:

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802.

Pjovimo technika: HSC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 102 mm

Kiaurymės Ø D₁ tolerancija IT6: 8,5 mm

Ø D₂: 13 mm

Išorinis Ø D: 23 mm

Naudingasis ilgis L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Techninis aprašymas

L ₂	5 mm
Kiaurymės Ø D ₁ tolerancija IT6	8,5 mm
Naudingasis ilgis L ₁	75 mm
Išorinis Ø D	23 mm
Sriegis M	M8x75

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	102 mm
Ø D ₂	13 mm
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Priedai

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308780 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308804 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
	308801 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo
tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT
kūgiu 40

308805 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme
sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO
7388 tinka kūginiams laikikliams 40

308812 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN
69872 tinka kūginiams laikikliams 40

308810 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo
tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT
kūgiu 40

308803 40