

HOLEX**Kompaktiškas diskas D × T × H (mm), 150×6×25, Grūdėtumo palyginimas: 280**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	566997 280
GTIN	4045197720207
Produktų klasė	52M

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiniai diskai iš presuotos pluoštinės medžiagos šaltam šlifavimui.

Paskirtis:

Skirtas **nuimti, valyti ir poliruoti** suvirinimo siūles, taškus ir sunkiai prieinamas vietas kampiniais šlifuokliais (Ø 125 mm) arba šlifuokliais kampinėms suvirinimo siūlėms (Ø 150 mm).

Šlifuokliams kampinėms suvirinimo siūlėms be papildomų priedų.

Pastaba:

Kompaktiškus neaustinės medžiagos diskus paviršiams šlifuoti rasite Nr. 566991. Užvartų nuėmimo ir glotniojo apdirbimo diskus šlifavimo staklėms rasite Nr. 568725, Nr. 568731 ir Nr. 568741.

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	280
Modelis	3S fine
Kietumo laipsnis	minkštas
Smulkumo laipsnis	glotnus

Disko Ø D	150 mm
Kiaurymės Ø H	25 mm
Disko plotis T	6 mm
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	150×6×25
maksimalus apskritiminis greitis	60 m/s
maksimalus sūkių skaičius	7500 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kompaktiškas diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		