

**Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 3×D, Tipas: 12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232272 12
GTIN	4062406105860
Produktų klasė	22G

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

**Su tiesiais drožlių grioveliais.****Pastaba:**

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 31,8 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX7

**Techninis aprašymas**

Užveržimo varžtai	232990 TX7
Ø zona D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	31,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	3×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

---

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis