

**Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 1,5×D, Tipas: 12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232271 12
GTIN	4062406104504
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 12 - 12,5 mm

Naudingasis ilgis L₁: 18,8 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX7

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX7
Morzės kūgio MK dydis	2
Ø zona D _c	12 - 12,5 mm
Naudingasis ilgis L ₁	18,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	1,5×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis