



## Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 1,5×D, Tipas: 13



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	232271 13
GTIN	4062406105815
Produktų klasė	22G

### Aprašymas

#### Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

**Su tiesiais drožlių grioveliais.**

#### Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 26 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX8

### Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX8
Ø zona D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	26 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	1,5×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

---

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis