



## Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 5×D, Tipas: 13



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	232273 13
GTIN	4062406105938
Produktų klasė	22G

### Aprašymas

#### Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

#### Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 63,5 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX8

### Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	63,5 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Užveržimo varžtai	232990 TX8
Ø zona D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	5×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

