



Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 12×D, Tipas: 13



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232275 13
GTIN	4062406106058
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Pastūma f sumažinama iki 10%, o v_c vertės – iki 30%.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 13 - 17,5 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 156 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX8

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX8
Ø zona D_c	13 - 17,5 mm
Naudingasis ilgis L_1	156 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	12×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

