



Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 12×D, Tipas: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232275 25
GTIN	4062406106072
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Pastūma f sumažinama iki 10%, o v_c vertės – iki 30%.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 25 - 35 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 300 mm

Morzės kūgio MK dydis: 4

Užveržimo varžtai: 232990 TX15

Techninis aprašymas

Ø zona D_c	25 - 35 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX15
Morzės kūgio MK dydis	4
Naudingasis ilgis L_1	300 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	12×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

