

**Gražtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 8×D, Tipas: 13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232274 13
GTIN	4062406105990
Produktų klasė	22G

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

**Pastaba:**

Pastūma f sumažinama iki 5%, o  $v_c$  vertės – iki 10%.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Naudingasis ilgis  $L_1$ : 114,3 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX8

**Techninis aprašymas**

Ø zona $D_c$	13 - 17,5 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX8
Naudingasis ilgis $L_1$	114,3 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	8×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

---

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis